

## KRLBJ...H110 Redukční koleno levé

### Informace:

#### POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

#### MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozi ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.



K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Rýchla montáž káblov bez potreby ich zaťahovania s využitím demontovateľných častí kolena.

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

| Symbol       | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
| KRLBJ100H110 | 100          | 128110     | 4          | 1,08          |
| KRLBJ150H110 | 150          | 128115     | 4          | 1,64          |
| KRLBJ200H110 | 200          | 128120     | 4          | 2,17          |
| KRLBJ300H110 | 300          | 128130     | 2          | 3,56          |
| KRLBJ400H110 | 400          | 128140     | 2          | 4,65          |
| KRLBJ500H110 | 500          | 128150     | 2          | 5,95          |
| KRLBJ600H110 | 600          | 128160     | 2          | 7,15          |