

KRLJ...H30 Redukční koleno levé

Informace:


POUŽITÍ
 K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL
 Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimir EN 10346:2011.
Na objednávku:
 E – ocelový plech, šróvové zinkování ponorem podle EN ISO 1461:2011.
 F – antikoroziní ocel.
 G – laboratorní práškové lakování barvy.

K montáži použijte šroubky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájení se žlabem nie sú potrebné spojky!

Rychlá montáž káblov bez potřeby jejich zahřívání a využitím demontovatelných částí kolena.



Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KRLJ50H30	50	133005	1	0,40
KRLJ100H30	100	133010	1	0,62
KRLJ150H30	150	133015	1	0,94
KRLJ200H30	200	133020	1	1,24
KRLJ300H30	300	133030	1	1,87

Související produkty:

